

**Garant****Piatră de șlefuit grosieră, AR, Tip: KU20****Date comandă**

Numărul de comandă	551200 KU20
GTIN	4045197239501
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

**Pietrele de șlefuire GARANT** (certificate OSA și testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile și mărimile de granulație caracteristice, și acoperă o gamă largă de aplicații. Concentricitatea precisă asigură o funcționare fără vibrații, protejând astfel oamenii, mașina și piesa. Pietrele de șlefuit GARANT sunt realizate universal pentru **muchii și suprafețe rectificabile plane** și se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum și prin durabilitatea îndelungată și calitatea uniformă a suprafeței piesei.

Pietre de șlefuit cu liant ceramic din **corindon nobil roz (AR)**. Model cu duritate medie. Granulație grosieră. Lungimea cozii 40 mm.

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea universală de **oțel nealiat și slab aliat și oțel turnat**. Viteză de așchiere recomandată 30 – 50 m/s.

**Descriere tehnică**

Lungimea cozii	40 mm
Grad de finețe	grosier
Ø cap	20 mm
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	20 mm
Material abraziv	Corindon normal (A)

Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	AR
Tip produs	Piatră de șlefuit