

Garant**Piatră de șlefuit grosieră, AW-AN, Tip: ZY2025****Date comandă**

Numărul de comandă	551700 ZY2025
--------------------	---------------

GTIN	4045197239754
------	---------------

Clasa articolului	51E
-------------------	-----

Descriere**Execuție:**

Pietrele de șlefuire GARANT (certificate OSA și testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile și mărimile de granulație caracteristice, și acoperă o gamă largă de aplicații. Concentricitatea precisă asigură o funcționare fără vibrații, protejând astfel oamenii, mașina și piesa. Pietrele de șlefuit GARANT sunt realizate universal pentru **muchii și suprafețe rectificat plane** și se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum și prin durabilitatea îndelungată și calitatea uniformă a suprafeței piesei.

Piatră de șlefuire de calitate specială din **corindon mixt**, granulație 30 (grosieră) și liant ceramic. Ø cozii 6 mm, lungimea cozii 40 mm.

Aplicație:

Pentru prelucrarea grosieră a **fontei și inoxului**. Viteză de aşchiere recomandată 40 – 50 m/s.

Descriere tehnică

Ø cap	20 mm
-------	-------

Lungimea cozii	40 mm
----------------	-------

Grad de finețe	grosier
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	25 mm
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	AW-AN
Tip produs	Piatră de șlefuit