

## Filet de țevă Calibru tampon cu prag, Filetul: G3/4inch



### Date comandă

Numărul de comandă	486140 G3/4
GTIN	2050001035875
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### Execuție:

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A. Calibre „NU TRECE” marcate cu roșu.

#### Standard:

**DIN EN ISO 228**

#### Notă:

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

### Descriere tehnică

Pasi/inch	14
Clasa de toleranță	A
Ø Filet	26,44 mm
Filet	G3/4
Standard	DIN 228
Tip de filet	G
Câmp de toleranță	A
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Tip de calibru	Calibru „trece”
Calibrarea	L10
Tip produs	Calibru tampon dublu cu filet

**Servicii**

CalibrareCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 60 mm	028550 60
Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 90 mm	028590 90