

**Garant****Piatră de marmorat, Ø cap: 50mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	552000 50
GTIN	4045197240002
Clasa articolului	51E

## Descriere

**Execuție:**

**Carbură de siliciu (SiC)** granulație 46 **încăstrată elastic în plastic (PU)** și lipită pe discuri-suport, cu coadă de oțel de 6 mm.

**Aplicație:**

Pentru marmorarea și lustruirea decorativă a oțelului, inoxului, metalelor neferoase.

## Descriere tehnică

Lungimea cozii	40 mm
Turație maximă	6000 min <sup>-1</sup>
Ø cozii	6 mm
Ø cap	50 mm
Lungimea capului	30 mm
Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv	SiC

Tip produs

Piatră de lustruire

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		