

**Disc-suport ISO flexibil / neted, Ø exterior: 108mm****Date comandă**

Numărul de comandă	566650 108
GTIN	2050001032164
Clasa articolului	52M

Descriere**Execuție:**

Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistență mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienței depline a discurilor din fibră.

Disc suport **elastic** special din plastic pentru **șlefuirea flexibilă a conturilor**. Ideal până la granulația 60.

Conform ISO.

Descriere tehnică

Viteză periferică maximă	80 m/s
Turație maximă	13300 min ⁻¹
Recomandat pentru Ø discuri	115 mm
Ø exterior	108 mm
Piuliță strângere inclusă	da
Tip produs	Disc-suport