

3M Scotch-Brite™

**Disc de șlefuire din material abraziv cu prindere cu scai SC-DH, Ø 115 mm,
Comparație granulație: 280****Date comandă**

Numărul de comandă	566915 280
GTIN	4001895969058
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiții pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziționarea și fixarea precisă a discului pe discul suport (**vibrații reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965**).

Aplicație:

Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.

Pentru **finisare, mătuire, suprapunere** cu reducerea vizibilă a adâncimii rugozității, precum și pentru **lucrări ușoare de curățare** (de ex. îndepărtarea culorilor de revenire) și **debavurare**.

Notă:

Pentru discuri de șlefuire cu scai pentru șlefuire prealabilă, consultați începând cu Cod **567705**.

Descriere tehnică

Execuție	A very fine
Grad de finețe	fin
Culoarea	albastru
Comparație granulație	280

Ø discurilor	115 mm
Serie	SC-DH
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Denumirea producătorului	SC-DH
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Material de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv cu scai cucentrare și filet M 14 Ø exterior 115 mm	566965 115
Disc abraziv cu scai cufilet M14 Ø exterior 115 mm	566960 115