

**Set de folii calibrate 10 buc. 50×300 mm, Oțel C, Grosime: 0,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	478750 0,5
GTIN	2050001057495
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Bandă de oțel laminat la rece, ecruisat, cu cea mai mare acuratețe de planeitate. Grosimea foliei este marcată de neșters. Depozitată în cutii robuste.

Oțel C – Oțel carbon, material Cod 1.1274 laminat la rece, suprafață lustruită (Ref. 0,02 inoxidabil).

Aplicație:

Reglarea sculelor; **ajustarea** aparatelor; **compensarea** toleranțelor; **calarea** dispozitivelor; **poziționarea** mașinilor; **reglarea** formelor; **reglarea** jocului lagărului; **reglarea** agregatelor; **corectarea ulterioară** a cuțitelor de forfecat; **aliniera / centrarea** pieselor etc.

Livrare:

1 pachet cu 10 foi.

Descriere tehnică

Grosime	0,5 mm
Material	Oțel C
Eroare de toleranță	±10 μm
Lățime folie	50 mm
Lungime folie	100 mm

Caracteristici nume produs	Oțel C
Număr de folii	10
Tip produs	Folie pentru bază