

**Disc suport pentru discuri din fibră dur / cu nervuri, Ø exterior: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	566690 125
GTIN	4046719523849
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistență mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienței depline a discurilor din fibră.

Discuri-suport pentru discuri din fibră **dure, nedeformabile**. Suprafață de contact cu **nervuri fine pentru susținerea optimă a granulației** la șlefuirea muchiilor și suprafețelor. Plastic special cu rezistență **foarte ridicată la temperatură**. Ideal pentru **lucrări de șlefuire grosieră și degroșare** cu granulații de la 36 până la 60.

Include suplimentar o piuliță de strângere 5/8 inch.

**Descriere tehnică**

Turație maximă	12200 min <sup>-1</sup>
Viteză periferică maximă	80 m/s
Ø exterior	125 mm
Grad de duritate	dur
Tip produs	Disc-suport