

3M Scotch-Brite™

**Disc de șlefuire din material abraziv cu prindere cu scai SC-DH, Ø 178 mm,  
Comparație granulație: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	566935 100
GTIN	4046719005420
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiții pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziționarea și fixarea precisă a discului pe discul suport (**vibrații reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965**).

**Aplicație:**

Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.

Pentru **finisare, mătuire, suprapunere** cu reducerea vizibilă a adâncimii rugozității, precum și pentru **lucrări ușoare de curățare** (de ex. îndepărtarea culorilor de revenire) și **debavurare**.

**Notă:**

Pentru discuri de șlefuire cu scai pentru șlefuire prealabilă, consultați începând cu Cod **567705**.

**Descriere tehnică**

Grad de finețe	grosier
Culoarea	maro
Comparație granulație	100
Execuție	A coarse

Ø discurilor	178 mm
Serie	SC-DH
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 178 mm
Denumirea producătorului	SC-DH
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Material de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Disc abraziv cu scai cucentrare și filet M 14 Ø exterior 178 mm	566965 178
Disc abraziv cu scai cufilet M14 Ø exterior 178 mm	566960 178