

**Mandrină de forță subțire, BT 40, Ø D1: 16 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302879 16
GTIN	4045197871800
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Forță de strângere până la 150 Nm la Ø 12, până la 300 Nm la Ø 16 și până la 350 Nm la Ø 20.

Forță de strângere până la 150 Nm la Ø 12, până la 300 Nm la Ø 16 și până la 400 Nm la Ø 20.

Avantaj:

Proeminențe reduse datorită formei constructive subțiri.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Cheie cu gheară Cod 628400.

șuruburi de tragere Cod 308760 – 308795.

Bucșă elastică Cod 309581 – 309582, Cheie de strângere Cod 309747.

Strategie de aşchiere: HPC

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

Ø exterior bucșă elastică D: 38 mm

cheie de strângere recomandată Cod 309747: S16

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø exterior bucșă elastică D	38 mm

Ø de prindere D ₁	16 mm
cheie de strângere recomandată Cod 309747	S16
Suport	BT 40
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

Accesorii

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Cheie de strângere pentru mandrină de forță Tip S16	309747 S16
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308780 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40