

uvex**Ochelari confortabili de protecție pentru sudori uvex i-vo, Clasă de protecție: 5**

Date comandă

Numărul de comandă	096546 5
GTIN	4031101510798
Clasa articolului	04U

Descriere

Execuție:

Ochelari moderni de protecție pentru sudură cu percepție perfectă a culorilor prin viziera gri. **Componentele moi** de la nas, frunte și ureche asigură o fixare fără presiune. **Brațele cu pernuțe** sunt reglabile pe lungime și înclinare. Pelicula uvex infradur plus face ca lentilele să **nu se aburească în interior** și să fie **rezistente la zgârieturi pe exterior**. Arderea cauzată de scânteele de sudură sunt minimalizate. Noua tehnologie de filtrare oferă **protecție împotriva radiațiilor IR și UV** (orbire).

Standard:

EN 166; EN 169

Caracteristicile ramelor: Brațe reglabile pe lungime

Acoperire optică: Nu se aburesc

Acoperire optică: Cu rezistență la zgârieturi

Protecție UV: UV400

Material pentru lentile: Policarbonat

Marcarea lentilelor: 5 W 1 FTKN

Descriere tehnică

Material pentru lentile	Policarbonat
Clasă de protecție filtru IR	5
Protecție UV	UV400
Acoperire optică	Nu se aburesc

Acoperire optică	Cu rezistență la zgârieturi
Marcarea lentilelor	5 W 1 FTKN
Serie	i-vo
Marcarea ramei	W 166 FT CE
Caracteristicile ramelor	Pernuțe pe brațe
Caracteristicile ramelor	Brațe cu înclinare reglabilă
Caracteristicile ramelor	Brațe reglabile pe lungime
Tip produs	Ochelari de protecție pentru sudor