

**Bandă folie 150×2500 mm, oțel nealiat, Grosime: 0,25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	478700 0,25
GTIN	4045197207845
Clasa articolului	42H

Descriere**Execuție:**

Această bandă de precizie este depozitată în cutii din material plastic și astfel ușor de derulat (ușor de scos). Cutiile individuale se pot unii într-un bloc, se pot stivui ocupând spațiu restrâns și protejează materialul împotriva prafului.

Oțel C – Oțel carbon, cod material 1.0330 (DC01 C490 MA), laminat la rece, suprafață lustruită.

Aplicație:

Reglarea sculelor; **ajustarea** aparatelor; **compensarea** toleranțelor; **calarea** dispozitivelor; **poziționarea** mașinilor; **reglarea** formelor; **reglarea** jocului lagărului; **reglarea** agregatelor; **corectarea ulterioară** a cuțitelor de forfecat; **aliniera / centrarea** pieselor etc.

Descriere tehnică

Grosime	0,25 mm
Material	Oțel C
Eroare de toleranță	±7 μm
Lungime folie	2500 mm
Lățime folie	150 mm
Caracteristici nume produs	oțel nealiat
Tip produs	Bandă de folie

