

Filet de țevă Calibru inel „NU TRECE”, Filetul: G3/4inch**Date comandă**

Numărul de comandă	486250 G3/4
GTIN	2050001036339
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A. Calibre „NU TRECE” marcate cu roșu.

Standard:

DIN EN ISO 228

Notă:

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Ø Filet	26,44 mm
Clasa de toleranță	A
Filet	G3/4
Pasi/inch	14
Calibrarea	L12
Câmp de toleranță	A

Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Standard	DIN 228
Tip de filet	G
Tip produs	Calibru inel filetat „NU TRECE”

Servicii

Calibrare Calibru inel filetat Ø maxim 60 mm	028600 60
Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100