

## Filet de țevă Calibru inel „NU TRECE”, Filetul: G1/4inch



### Date comandă

Numărul de comandă	486250 G1/4
GTIN	2050001036308
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### Execuție:

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A. Calibre „NU TRECE” marcate cu roșu.

#### Standard:

**DIN EN ISO 228**

#### Notă:

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

### Descriere tehnică

Clasa de toleranță	A
Pasi/inch	19
Filet	G1/4
Ø Filet	13,16 mm
Calibrarea	L12
Tip de calibru	Calibru „nu trece”

Câmp de toleranță	A
Standard	DIN 228
Tip de filet	G
Tip produs	Calibru inel filetat „NU TRECE”

### Servicii

Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100
CalibrareCalibru inel filetat Ø maxim 20 mm	028600 20