

3M Scotch-Brite™

**Set de tampoane abrazive de șlefuit, 25 buc. Durable Flex, 114×228 mm, Structură material abraziv: 280****Date comandă**

Numărul de comandă	556145 280
GTIN	8410001134413
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

Material abraziv **Durable Flex** de înaltă performanță cu **distribuire extrem de densă a granulației** până la adâncimea materialului fibros. Noua structură a materialului abraziv permite un **comportament mai agresiv de șlefuire**, durabilitate maximă fără șarjare și o **suprafață finisată uniform. Flexibilitatea enormă** ușurează utilizarea în locuri greu accesibile.

Material abraziv **flexibil** de înaltă performanță cu **distribuire extrem de densă a granulației** până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un **comportament mai agresiv de șlefuire**, durabilitate maximă fără îmbâcsire și o **suprafață finisată mai uniform. Flexibilitatea enormă** ușurează utilizarea în locuri greu accesibile.

**Avantaj:**

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

**Aplicație:**

Pentru curățare și finisare manuală, ideal pentru a înlocui produsele din lână de oțel. **Mediu / semifin:** Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdărilor ușoare, a decolorărilor; pentru reșlefuirea suprafețelor șlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea și curățarea înainte de lăcuire.

**Livrare:**

Set cu 25 de tampoane de șlefuit.

## Descriere tehnică

Structură material abraziv	280
Culoarea	roșu
Comparație granulație	280 - 360
Grad de finețe	semifin
Denumire 3M	DF
Execuție	A Very Fine
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățime	114 mm
Lungime	228 mm
Caracteristici nume produs	114×228 mm
Tip produs	Pad abraziv de șlefuit

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		

Lăcuit	recomandat
Uni	recomandat
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

---

## Accesorii

Mandrină	556030
Bloc manual	556020