



## Clemă de corp, Deschidere a: 1250mm



### Date comandă

Numărul de comandă	860291 1250
GTIN	4008158040165
Clasa articolului	83K

### Descriere

#### Execuție:

Șină din oțel cu luciu metalic tras, zincată galvanic. Etrier cu alunecare cu protecție dublă contra alunecării. Șurub de oțel cu funcționare silențioasă, cu filet trapezoidal, brunat. Carcasă din plastic ranforsată armată cu metal. Forță de strângere de până la **8000 N**.

- **Suprafețe de prindere extrem de mari cu capace de protecție detașabile**
- **Suporturi pentru piesele de prelucrat protective, detașabile**
- **Prin întoarcerea părții inferioare, clemă de prindere devine clemă de sprijinire**
- **Mâner din 2 componente cu locaș hexagonal (SW6), aplicare confortabilă a forței de strângere**

#### Aplicație:

Clema strânge în jurul șinei, deci și în spatele și în lateralul șinei. Astfel punctele de strângere la care nu se poate ajunge cu cleme cu șurub obișnuite devin accesibile. Pentru funcția de depărtare **poate fi inversată fără scule**.

#### Notă:

**Produsul succesori pentru Cod 860290.**

### Descriere tehnică

Deschidere a	1250 mm
Deschidere e	255 - 1355 mm
Extensie b	95 mm
Greutate	3,87 kg
Secțiune transversală a glisierii	29×9 mm
Forță de strângere maximă	8000 N
Tip produs	Dispozitiv de fixare