

SWISS TOOLS

Suporturi pentru strunjit, PSC 80, Ø de strângere D1: 12 mm



Date comandă

Numărul de comandă	318889 12
GTIN	2050001921840
Clasa articolului	36D

Descriere

Aplicație:

Pentru prinderea barelor de strunjit.

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Răcire interioară: da

Lungime activă dimensiune A: 98 mm

Ø exterior D: 36 mm

L₁: 68 mm

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	12 mm
Lungime activă dimensiune A	98 mm
L ₁	68 mm
Ø exterior D	36 mm
Suport	PSC 80
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

