

**Garant****Suporturi pentru strunjit cu caneluri, PSC 63, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 318890 10     |
| GTIN               | 4045197889386 |
| Clasa articolului  | 31G           |

**Descriere****Execuție:**

**GARANT** - Stabilitate și efect de amortizare a vibrațiilor mai mari datorită înfășurării barei pentru strunjire interioară.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru prinderea barelor de strunjit.

**Notă:**

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| L <sub>1</sub>               | 83 mm                           |
| Ø de prindere D <sub>1</sub> | 10 mm                           |
| Ø exterior D                 | 45 mm                           |
| Lungime activă dimensiune A  | 105 mm                          |
| Suport                       | PSC 63                          |
| Normă pentru suport          | ISO 26623-2                     |
| Răcire interioară            | da                              |
| Tip produs                   | Portsculă cu prindere pe con SK |

