

**Garant****Suporturi pentru strunjit cu caneluri, PSC 63, Ø de strângere D1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318890 25
GTIN	4045197889423
Clasa articolului	31G

**Descriere****Execuție:**

**GARANT** - Stabilitate și efect de amortizare a vibrațiilor mai mari datorită înfășurării barei pentru strunjire interioară.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru prinderea barelor de strunjit.

**Notă:**

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

L <sub>1</sub>	83 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	25 mm
Ø exterior D	55 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

