

Garant**Suporturi pentru strunjit cu caneluri, HSK-T 63, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 318831 20 |
| GTIN | 4045197905192 |
| Clasa articolului | 31G |

Descriere**Execuție:**

GARANT - Stabilitate și efect de amortizare a vibrațiilor mai mari datorită înfășurării barei pentru strunjire interioară.

Aplicație:

Pentru prinderea barelor de strunjit.

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Ø de prindere D ₁ | 20 mm |
| Ø exterior D | 55 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 105 mm |
| L ₁ | 79,05 mm |
| Suport | HSK-T 63 |
| Normă pentru suport | ISO 12164-3 |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |

