

**Garant****eco portsculă axială, individuală, pe stânga, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318852 25
GTIN	4045197893307
Clasa articolului	31G

**Descriere****Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

**GARANT** – Optimizarea durabilității, suprafețe mai bune, siguranță mai mare de proces și creșterea productivității datorită GARANT eco.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

**Notă:**

Bolț de pretensionare PSC la cerere. Inclusiv portplăcuță străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.

**Descriere tehnică**

Pentru fixare pătrată	25 mm
Ø exterior D	102 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Lungime de strângere L <sub>1</sub>	102 mm
B	40 mm
Suport	PSC 63

Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă