

Garant**eco portsculă radială, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318856 25
GTIN	4045197893321
Clasa articolului	31G

Descriere**Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

GARANT – Optimizarea durabilității, suprafețe mai bune, siguranță mai mare de proces și creșterea productivității datorită GARANT eco.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere. Inclusiv portplăcuță străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.

Descriere tehnică

Ø exterior D	102 mm
B	40 mm
Lungime activă dimensiune A	71 mm
Pentru fixare pătrată	25 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2

Răcire interioară

da

Tip produs

Portsculă