

Garant**Suport pentru alezat BMT, BMT: 60****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319888 60 |
| GTIN | 4045197877444 |
| Clasa articolului | 31V |

Descriere**Execuție:**

Pentru răcire internă și externă.

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcție de mașină, pentru utilizare flexibilă pe mașini cu ax principal sau contraarbore. Suprafață de contact și suprafață de antrenare șlefuite. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuțitelor de strung. Așezare perfectă pe strung. Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar. Brunată pentru o mai bună protecție la coroziune.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu suport pentru bara de strunjire interioară sau cu burghiu pentru placa rabatabilă.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------|------------------|
| Mașini recomandate | Mori NL, Mori NT |
| L ₂ | 84 mm |
| d _a | 40 mm |
| Z | 70 mm |

| | |
|----------------|-----------|
| L ₁ | 94 mm |
| h ₁ | 108 mm |
| x | 80 mm |
| l ₁ | 110 mm |
| L ₃ | 30 mm |
| Tip produs | Portcuțit |