

Garant**Suport pentru alezat BMT, BMT: 55/D****Date comandă**

Numărul de comandă	319888 55/D
GTIN	4045197877468
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

Pentru răcire internă și externă.

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcție de mașină, pentru utilizare flexibilă pe mașini cu ax principal sau contraarbore. Suprafață de contact și suprafață de antrenare șlefuite. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuțitelor de strung. Așezare perfectă pe strung. Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar. Brunată pentru o mai bună protecție la coroziune.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu suport pentru bara de strunjire interioară sau cu burghiu pentru placa rabatabilă.

Descriere tehnică

x	60 mm
Mașini recomandate	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
l_1	90 mm
Z	60 mm

d_a	40 mm
h_1	85 mm
L_2	64 mm
L_3	45 mm
L_1	64 mm
Tip produs	Portcuțit