

**Cap de prindere neted, SK 100, Ø de prindere (increment de 1 mm): 19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329950 19
GTIN	2050001924261
Clasa articolului	33H

**Descriere****Execuție:**

Execuție netedă pentru prelucrarea fină.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

**Aplicație:**

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

**Notă:**

**Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate (blankuri) sunt disponibile **la cerere!**

**Descriere tehnică**

Ø de prindere	19 mm
Duritate	60 HR
Profil	rotund

Suprafață de prindere	neted
Lungime L	59 mm
Execuție	fără consolă
Suport	SK 100
Tip produs	Cap de strângere