

**Capsulă dinamometrică, Domeniu de măsurare: 0-4kN****Date comandă**

Numărul de comandă	479100 0-4
GTIN	2050001056269
Clasa articolului	47F

**Descriere****Execuție:**

Dinamometru hidraulic cu manometru analogic montat direct, pentru măsurarea statică și cvasistatică a forței.

Carcasă și pistoane din oțel superior inoxidabil, manometru din alamă turnată sub presiune cu indicator. Protecție contra infiltrării corpurilor străine și apei pulverizate (IP43).

3× fileturi de fixare M5 pe fundul carcasei.

**Avantaj:**

La utilizarea conformă, se oferă o garanție privind etanșeitățile de 5 ani.

**Funcționare:**

IP43: Protecție la stropirea cu apă până la 60° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva pătrunderii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm; a se feri însă de scule și de sârme.

**Aplicație:**

În construcția de mașini-unelte.

**Livrare:**

Unitate de afișare, certificat de etalonare și geantă de transport.

**Descriere tehnică**

Înălțime dinamometru	30 mm
Domeniu de măsurare	0 - 4 kN
Suprafața pistonului	10 cm <sup>2</sup>
Ø dinamometru	75 mm
Valoarea diviziunii de gradație	0,1 kN
Temperatură de regim (de funcționare)	-10 - 50 °C
Eroare de toleranță	±1,6 din valoarea finală a domeniului de măsurare (±2,5 cu index mobil) %
Ø pistonului	45 mm
Clasă de protecție IP	IP 43
Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Capsulă dinamometrică