

**Cap de prindere neted, SK 100, Ø de prindere (increment de 1 mm): 28mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329950 28     |
| GTIN               | 2050001924353 |
| Clasa articolului  | 33H           |

**Descriere****Execuție:**

Execuție netedă pentru prelucrarea fină.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

**Aplicație:**

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

**Notă:**

**Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate (blankuri) sunt disponibile **la cerere!**

**Descriere tehnică**

|               |        |
|---------------|--------|
| Ø de prindere | 28 mm  |
| Profil        | rotund |
| Duritate      | 60 HR  |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Suprafață de prindere | neted            |
| Lungime L             | 59 mm            |
| Execuție              | fără consolă     |
| Suport                | SK 100           |
| Tip produs            | Cap de strângere |