

**Pânză abrazivă (A) albastră, normală KK 24, 230×280 mm, Granulație: 120****Date comandă**

Numărul de comandă	556800 120
GTIN	4018875000809
Clasa articolului	56V

**Descriere****Execuție:**

Țesătură de bumbac deasă, robustă și **foarte flexibilă** (rezistentă la ulei și petrol) acoperită uniform cu **corindon normal (A)** cu liant de rășină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de șlefuire și durabilitate mare. <strong>Dimensiune foaie 230×280 mm.</strong>

Tip **VSM KK 24: Țesătură albastră, pânză abrazivă la preț avantajos** pentru solicitare normală.

**Aplicație:**

Aplicabil universal, în principal pentru șlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).

**Descriere tehnică**

Granulație	120
Grad de finețe	mediu
Denumirea producătorului	KK 24
Serie	KK24
Material abraziv	Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv	A
Lățimea foii abrazive	280 mm
Lungimea foii abrazive	230 mm

Caracteristici nume produs	230×280 mm
Tip produs	Pânză abrazivă

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Piatră de ascuțire din oțel	556950
Bloc de șlefuit din cauciuc	557600