

HAINBUCH**Cap de prindere neted, SK 100, Ø de prindere (increment de 1 mm): 71mm**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329950 71 |
| GTIN | 2050001924780 |
| Clasa articolului | 33H |

Descriere

Execuție:

Execuție netedă pentru prelucrarea fină.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate (blankuri) sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|--------|
| Ø de prindere | 71 mm |
| Profil | rotund |
| Suprafață de prindere | neted |

| | |
|------------|------------------|
| Duritate | 60 HR |
| Lungime L | 59 mm |
| Execuție | fără consolă |
| Suport | SK 100 |
| Tip produs | Cap de strângere |