

HAINBUCH**Cap de prindere cu canale transversale, SK 100, Ø de prindere (increment de 1 mm): 21 mm**

Date comandă

Numărul de comandă	329952 21
GTIN	2050001925145
Clasa articolului	33H

Descriere

Execuție:

Cu canale transversale pentru material brut, Ø mic.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate (blankuri) sunt disponibile **la cerere!**

Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Ø de prindere	21 mm
Duritate	60 HR

Suprafață de prindere	Caneluri transversale
Profil	rotund
Lungime L	59 mm
Suport	SK 100
Tip produs	Cap de strângere