



## Cap de prindere cu canale transversale și longitudinale, SK 100, Ø de prindere (increment de 1 mm): 29mm



### Date comandă

Numărul de comandă	329954 29
GTIN	2050001925220
Clasa articolului	33H

### Descriere

#### Execuție:

Cu canale transversale și longitudinale pentru material brut.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiuni circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

#### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

#### Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate (blankuri) sunt disponibile **la cerere!**

**Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

### Descriere tehnică

Ø de prindere	29 mm
Profil	rotund

Duritate	60 HR
Suprafață de prindere	Canale transversale și longitudinale
Lungime L	59 mm
Suport	SK 100
Tip produs	Cap de strângere