

**Cap de prindere netratat, SK 100, Ø pentru găurire inițială: 45mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329956 45
GTIN	2050001925961
Clasa articolului	33H

Descriere**Execuție:**

Netratat (duritate redusă de 40 HRC în gaură) pe conul exterior.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate (blankuri) sunt disponibile **la cerere!**

Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Ø pentru găurire inițială	45 mm
Duritate	60 HR
Profil	rotund

Lungime L	59 mm
Suport	SK 100
Tip produs	Cap de strângere