

**Capsulă dinamometrică digitală, Domeniu de măsurare: 0-320kN****Date comandă**

Numărul de comandă	479130 0-320
GTIN	2050001674753
Clasa articolului	47F

Descriere**Execuție:**

Dinamometru hidraulic cu manometru digital. Prin structura robustă, simplă, mecanică este ideal pentru condiții aspre de exploatare. Afișaj rotativ la 300°, cu 4 1/2 poziții cu iluminare, pentru afișarea directă și citirea optimă a valorii forței.

Scala grafică adițională cu funcție de ac index mobil arată tendința sarcinii nominale momentane. Memoria minimă / maximă și funcția de tară sunt apelabile independent de afișajul principal. Pentru transmiterea simplă și rezistentă la interferențe a datelor, CPG1200 are o interfață micro USB; 3x fileturi de montare M5 în partea inferioară a carcasei.

Avantaj:

La utilizarea conformă, se oferă o garanție privind etanșeitățile de 5 ani.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitățile la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv unitate de afișare, 3 baterii cod 081561 măr. LR6, certificat de etalonare și geantă de transport.

Descriere tehnică

Suprafața pistonului	80 cm ²
Domeniu de măsurare	0 - 320 kN
Increment	0,1 kN
Înălțime dinamometru	41 mm
Ø dinamometru	138 mm
Temperatură de regim (de funcționare)	-10 - 50 °C
Eroare de toleranță	±0,5 de la valoarea finală a domeniului de măsurare ±1 cifră %
Ø pistonului	100 mm
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Afișaj rotativ	300 grad
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Capsulă dinamometrică

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------