

**Garant****Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260340 12/07
GTIN	4045197877802
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	140 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Lungime activă L <sub>1</sub>	36 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	A12L SDQCR/L07
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	17 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500