

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260341 10/07
GTIN	4045197877864
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	9 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Cod ISO Suport	A10K SDQCR/L07
Lungime activă L_1	30 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	14 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central L_3	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungimea totală L	125 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500