

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261132 40/16
GTIN	4045197878052
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	49 mm
Înălțime de strângere $L_2$	39 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungime cap $L_1$	40 mm
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Cod ISO Suport	A40T SVUBR/L16
Decalaj central $L_3$	27 mm
Portplăcuță	269005 8
Lungimea totală $L$	300 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Ø cozii $D_s$	40 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500