

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260704 16/09
GTIN	4045197878113
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	100 mm
Portplăcuță	269005 12
Lățimea funcțională L ₄	13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 09T3..
Lungime cap L ₁	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Cod ISO Suport	SSBCR/L 1616H09
Mărimea plăcuței	9 mm
Mărime coadă	16 mm
Serie	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 12	269005 12
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500