

**Set de soft pad-uri, 20 buc. moale, 140×115×5 mm, Granulație: 1000****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 557545 1000 |
| GTIN | 30051131026019 |
| Clasa articolului | 53M |

Descriere**Execuție:**

Soft pad cu structură poroasă cu **distribuire a presiunii**. Acoperit cu strat de corindon (A). Acoperire pe 1 parte.

Avantaj:

- **Elastic, fără formare de curburi și cute.**
- **Toți bureții sunt recomandați și pentru șlefuire umedă.**
- **Încărcare redusă la înfundare, lavabil.**

Aplicație:

Șlefuirea fină a conturilor, muchiilor și locurilor greu accesibile, de ex. pregătirea înainte de vopsire, curățare. Șlefuire umedă și uscată.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Granulație | 1000 |
| Grad de finețe | ultra-fin |
| Material abraziv | Corindon normal (A) |
| Prescurtare pentru material abraziv | A |
| Lățime | 115 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Înălțime | 5 mm |
| Lungime | 140 mm |
| Caracteristici nume produs | 140×115×5 mm |
| Număr de bureți, tamponare | 20 |
| Tip produs | Burete de șlefuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | indicat în anumite condiții | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Piatră | indicat în anumite condiții | | |
| Lăcuit | recomandat | | |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |