

**LPGT 010210 ER-GM, CA6535, Tip: S****Date comandă**

Numărul de comandă	221949 S
GTIN	4960664785124
Clasa articolului	25A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu 2 tăişuri.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

Avans  $f_z$  per dinte: 0,25 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LPGT 010210 ER-GM

Tip: S

Rază la colț: 1 mm

Rază de programare la  $a_{p \max}$ : 1,2 mm

**Descriere tehnică**

Rază de programare la $a_{p \max}$	1,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	LPGT 010210 ER-GM
Tip	S
Rază la colț	1 mm
Categorie	CA6535

Materialul sculei	Carbura
Avans $f_z$ per dinte	0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	240 m/min	M
Inconel	recomandat	30 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		