

**Manometru digital, Domeniul de afișare: 0-10bar****Date comandă**

Numărul de comandă	080031 0-10
GTIN	4047322540162
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

Manometru digital cu iluminat de fundal, în carcasă stabilă din plastic pentru monitorizarea și măsurarea presiunilor în aer comprimat uscat, fără ulei și în gaze netoxice și neagresive. Afișaj LCD cu 3 cifre și 7 segmente, cu iluminarea fundalului.

Livrare:

Inclusiv celulă buton CR2032.

Notă:

Celula buton recomandată este prezentată la Cod 081560 CR2032.

Descriere tehnică

Plajă de afișare a manometrului	0 - 10 bar
Lungime	30 mm
Lățime	30 mm
Înălțime	36,8 mm
Racord filetat	1/4 AG inch
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032

Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Manometru hidraulic