

Mitutoyo**Micrometru digital de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421571 0-25
GTIN	4946368716688
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Precizie mai mare decât cea prevăzută de **DIN 863**. Afișaj LCD foarte mare (7,5 mm). „Function Lock” previne deplasarea accidentală a punctului zero. **Clichet combinat** (limitarea momentului în tambur sau în mecanismul de avans rapid) pentru operarea cu o singură mână și utilizarea în suport.

Avantaj:

Reducerea timpului de măsurare cu până la 40% datorită pasului de 2 mm.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inc. 1 baterie Cod 081560 Ref. 357. Încep. cu Ref. 25–50 1 etalon reglare.

Descriere tehnică

Ø pivot	6,35 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Calibrarea	B1
Pasul tijei	2 mm
Citire	0,001 mm
Eroare de toleranță	2 μm
Număr de baterii incluse	1

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
--	------------