

**BMI****Ruletă, Lungimea benzii: 2m****Date comandă**

Numărul de comandă

462120 2

GTIN

4007368113386

Clasa articolului

46M

**Descriere****Execuție:**

Ruletă deosebit de ușoară și simplă de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. **Cu blocaj al benzii și retur automat.** Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură **alunecarea lină** și funcționarea deosebit de ușoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. **Corecția antireflexie suplimentară** asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

**Descriere tehnică**

Lățime carcasă

26 mm

Lungime carcasă

58 mm

Lățimea benzii

13 mm

Înălțime carcasă

57 mm

Standard

EG II

Calibrarea

G1

Tip produs

Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 2 m

026240 2