

BMI**Ruletă, Lungimea benzii: 3m****Date comandă**

Numărul de comandă

462120 3

GTIN

4007368113393

Clasa articolului

46M

Descriere**Execuție:**

Ruletă deosebit de ușoară și simplă de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. **Cu blocaj al benzii și retur automat.** Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură **alunecarea lină** și funcționarea deosebit de ușoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. **Corecția antireflexie suplimentară** asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Descriere tehnică

Înălțime carcasă

57 mm

Lățimea benzii

13 mm

Lățime carcasă

26 mm

Lungime carcasă

58 mm

Standard

EG II

Calibrarea

G1

Tip produs

Ruletă

Servicii

Calibrare Ruletă Lungime maximă 5 m

026240 5