

**KERN****Cântar cu platformă, tip EOB, Plajă maximă de cântărire: 300Lkg****Date comandă**

Numărul de comandă	479600 300L
GTIN	4045761192096
Clasa articolului	47D

**Descriere****Execuție:**

- **Cântar robust pentru colete, pentru departamente de expediere.**
- **Deservire simplă prin patru taste.**
- **Unitate de afișare cu înălțimea cifrelor de 25 mm independente de platformă, reglabilă și montabilă printr-un cablu flexibil lung de 2 m.**
- **Este posibilă alimentarea de la rețea sau cu baterii, închidere automată după 3minute.**

**Livrare:**

Inclusiv adaptor de rețea și suport pentru fixarea pe perete a unității de afișare.

**Accesorii opționale:**

6 buc. baterii Cod 081561 Ref. LR6, stativ pentru unitatea de afișare la cerere.

**Descriere tehnică**

Citare	100 g
Lățime unitate de afișare	215 mm
Dimensiuni platou cântar	950×500 mm
Înălțime unitate de afișare	50 mm
Adâncime unitate de afișare	110 mm

Greutate netă	17 kg
Denumirea producătorului	EOB
Reproductibilitate	100 g
Plajă maximă de cântărire	0 - 300 kg
Calibrarea	Preț la cerere
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	6
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Înălțime cifre unitate de afișare	25 mm
Tip produs	Cântar cu platformă

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------