

**Garant**
**ONEU 05T6 ANER, HB7520, Tip: ST1400**


### Date comandă

Numărul de comandă	213432 ST1400
GTIN	4045197879974
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Execuție:**

Pe ambele părți cu 2×8 tășuri.

**Recomandare:**

**Pentru suprafețe de cea mai bună calitate, alegeți toleranța E a plăcuțelor împreună cu plăcuță(-e) lată(-e) pentru finisare.**

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Adâncime maximă de așchiere  $a_{p,max}$ : 3 mm

Tip: ST1400

Avans  $f_z$  per dinte: 0,25 mm

### Descriere tehnică

Tip	ST1400
Avans $f_z$ per dinte	0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	16
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ONEU 05T6 ANER

Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	3 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		