

**Garant**

**Cuțit de mortezat canale, lung Ø DS 25 mm, începând de la lățimea canalului m: 8mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	290350 8
GTIN	4045197880963
Clasa articolului	29K

**Descriere****Atenție:**

Folosiți întotdeauna Ø minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = Ø minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

**Notă:**

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru lățimea canalului m	8 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	21,7 mm
Lungime utilă $L_1$	100 mm
Șurub	290399 2
Decalaj central $L_3$	11 mm
Ø cozii	25 mm
Ø suport de plăcuțe $D_1$	20 mm
Răcire interioară	da

Lungimea cozii L <sub>s</sub>	90 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

---

## Accesorii

Șurub de prindere Tip 2	290399 2
-------------------------	----------