

**Garant**

**Cuțit de mortezat canale, lung  $\varnothing$  DS 32 mm, începând de la lățimea canalului m: 3mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	290353 3
GTIN	4045197880994
Clasa articolului	29K

**Descriere****Atenție:**

Folosiți întotdeauna  $\varnothing$  minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm =  $\varnothing$  minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

**Notă:**

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

**Descriere tehnică**

Șurub	290399 1
Lungime utilă $L_1$	40 mm
$\varnothing$ minim al găurii prelabile $D_{\min}$	8,36 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	3 mm
Decalaj central $L_3$	4,2 mm
$\varnothing$ cozii	32 mm
$\varnothing$ suport de plăcuțe $D_1$	7,8 mm
Răcire interioară	da

Lungimea cozii L <sub>s</sub>	100 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

---

## Accesorii

Șurub de prindere Tip 1	290399 1
-------------------------	----------