

Garant**Cuțit de mortezat canale standard Ø DS 25 mm, începând de la lățimea canalului m: 12mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 290355 12 |
| GTIN | 4045197881151 |
| Clasa articolului | 29K |

Descriere**Atenție:**

Folosiți întotdeauna Ø minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = Ø minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

| | |
|--|----------|
| Lungime utilă L ₁ | 104 mm |
| Recomandat pentru lățimea canalului m | 12 mm |
| Șurub | 290399 3 |
| Ø minim al găurii prelabile D _{min} | 32,56 mm |
| Decalaj central L ₃ | 16,5 mm |
| Ø cozii | 25 mm |
| Ø suport de plăcuțe D ₁ | 30 mm |
| Răcire interioară | da |

| | |
|-------------------------------|---|
| Lungimea cozii L _s | 90 mm |
| Coadă tip | Prindere combinată |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale și profiluri |

Accesorii

| | |
|-------------------------|----------|
| Șurub de prindere Tip 3 | 290399 3 |
|-------------------------|----------|