

**Ciocan fără recul cu inserții de cupru Coadă Hickory, Ø cap ciocan: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754810 40
GTIN	7610733269631
Clasa articolului	73B

**Descriere****Execuție:**

Piesă robustă intermediară din oțel, cu con de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din cupru.

Cu coadă din lemn american Hickory.

**Fără recul** datorită greutateii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

**Aplicație:**

Pentru lovituri precise, respectiv lovitură delicată în cazul lucrări de montaj.

**Piese de schimb:**

Pentru capete de schimb, vezi Cod 754760.

Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 754840.

**Descriere tehnică**

Lungimea cozii	335 mm
Lungimea totală	380 mm
Ø cap ciocan	40 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	121 mm
Materialul cozii	Lemn Hickory
Greutate	1,34 kg
Carcasă materiale	Oțel
Serie	PB 306 Cu

Utilizare material	Cupru
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

---

## Accesorii

Cap atașabil de schimb din cupruplat Ø cap ciocan 40 mm	754760 40
---	-----------