

**Ciocan fără recul cu inserții de cupru Coadă Superglas, Ø cap ciocan: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754820 40
GTIN	7610733269662
Clasa articolului	73B

**Descriere****Execuție:**

Piesă robustă intermediară din oțel, cu con de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din cupru.

Cu coadă din fibră de sticlă SUPERGLAS aproape incasabilă, mâner din plastic negru.

**Fără recul** datorită greutății din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

**Aplicație:**

Pentru lovituri precise sau o lovitură delicată în cazul lucrări de montaj.

**Piese de schimb:**

Pentru capete de schimb, vezi Cod 754760.

**Descriere tehnică**

Materialul cozii	Fibră de sticlă
Lungimea cozii	335 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	121 mm
Lungimea totală	380 mm
Ø cap ciocan	40 mm
Carcasă materiale	Oțel
Greutate	1,38 kg
Serie	PB 308 Cu

Utilizare material	Cupru
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

---

## Accesorii

Cap atașabil de schimb din cupruplat Ø cap ciocan 40 mm	754760 40
---	-----------